


Pripremna grupa MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B

Broj artikla: 8098369

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	6
Serija	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Pokaz tlaka	s manometrom
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3.600 l/min
Normalni nazivni protok	5.300 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Compatibility with ester oil not guaranteed
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-5 ... 50 °C
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.250 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za pričvršćenje s priborom po izboru:
Materijal - napomena	RoHS sukladno