

Stezni rukavac EAMH-145-22-C34

Broj dijela: 8098588

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	145
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	4000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	32.5 kgmm ²
Težina proizvoda	198 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS