

Montažna ploča VABS-B14-90-FF14

Broj dijela: 8098888

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Priključci zakrenuti za 90°
Radni tlak	1.5 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	255.5 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 2	Flange 1/4 with NAMUR port pattern
Pneumatski priključak 4	Flange 1/4 with NAMUR port pattern
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura