


# Spojni kabel NEBC-M8G4-ES-1.5-N-SB-S1G9-RS2-S7

Broj dijela: 8099218

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
protokol	RS232
Oznaka linije	s priborom
Položaj montaže	po želji
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	3
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	kvadrat
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Sub-D
Električni priključak 2, broj pinova / žica	9
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	8
Električni priključak 2, vrsta montaže	2x vijak 4-40 UNC
Područje pogonskog napona DC	0 V...24 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	1.5 kV
Zaštita	da
Duljina kabela	1.5 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	24 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	47 mm

Svojstvo	Vrijednost
Promjer kabela	4.6 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,1 mm
Struktura kabela	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Nazivni presjek vodiča	0.34 mm <sup>2</sup>
Klasa zaštite	IP67
Napomena o stupnju zaštite	IP20 za Sub-D utičnicu u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	0 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	2
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	crno