

# Spojka

## EAMC-56-58-19-22

Broj artikla: 8099430

FESTO



### Tehnički podaci

| Svojstvo                 | Vrijednost            |
|--------------------------|-----------------------|
| Promjer 1 prihvata       | 19 mm                 |
| Promjer 2 prihvata       | 22 mm                 |
| Veličina                 | 56                    |
| Nazivna duljina          | 58 mm                 |
| Položaj ugradnje         | proizvoljno           |
| Maks. brzina vrtnje      | 5.500 1/min           |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura ležaja       | -25 ... 60 °C         |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 %              |
| Temperatura okoline      | -25 ... 60 °C         |
| Moment tromosti mase     | 128 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi okretni moment | 60 Nm                 |
| Težina proizvoda         | 283 g                 |
| Materijal - napomena     | RoHS sukladno         |