

Spojnica EAMC-56-58-22-25

Broj dijela: 8099431

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	22 mm
Montažni promjer 2	25 mm
Izvedbena veličina	56
Nazivna duljina	58 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5500 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	128 kgmm ²
Prenosivi moment	60 Nm
Težina proizvoda	272 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS