

# Paralelni komplet EAMM-U-110-D50-84AA-120

Broj artikla: 8107241

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	110
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	799 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,3 Nm
Prenosivi okretni moment	9,5 Nm
Težina proizvoda	5.250 g
Kod sučelja, pogon	D50
Cod sučelja, Motor in	84AA
Materijal - napomena	RoHS sukladno