

Utični priključak NPQE-D-G12F-Q16-P5

Broj artikla: 8113000

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	14 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	5
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Klasa čistog prostora	ISO class 4
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	59,1 g
Vrsta pričvršćenja	External hex A/F 24
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	za gubljivu cijev vanjskog promjera 16 mm
Boja, prsten za otpuštanje	plavo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Mjed poniklana
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel