

T-priključak, utisni NPQE-LQ-R14-Q8-P10

Broj dijela: 8113076

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina | Standard |
| Nazivna veličina | 6 mm |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici | Premaz |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstrukcija | L-oblik, dodatni priključak utikača po dužini |
| Veličina spremnika | 10 |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Klasa čiste sobe | Klasa 4 prema ISO 14644-1 |
| Temperatura okoline | -5 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 17.8 g |
| Vrsta montaže | Vanjski šesterokut SW14 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj R1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za crijevo vanjski Ø 8 mm |
| Prsten za otpuštanje u boji | plava |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal za kućište | Mesing, niklani PBT |
| Materijal za brtvljenje navoja | PTFE |
| Prsten za oslobađanje materijala | POM |
| Materijal za brtvljenje crijeva | NBR |
| Materijal segmenta obujmice crijeva | Nehrđajući čelik |