

# Sigurnosna kopča NPAP-QE-S-Q16-P10

Broj artikla: 8113233

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina pakiranja	10
Položaj ugradnje	proizvoljno
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Klasa čistog prostora	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	0,39 g
Pneumatski priključak	za gibljivu cijev vanjskog promjera 16 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno