


Magnetni svitak VACC-S13-11-K4-1-KS4A

Broj artikla: 8114136

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
potrebna primljena struja	16 mA
Klasa izolacije	H
Maks. ulazna snaga	1,2 W
Maks. ulazni napon	32 V
Maks. ulazna struja	0,2 A
Parametri svitka	14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W
efektivni kapacitet	zanemarivo malo
efektivni induktivitet	zanemarivo malo
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Mjesto izdavanja certifikata	21-AV4BO-0280X 22-AV4BO-0052X
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex ia IIC T5, T6
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex iaD 21 T80/T95°C
Ex temperatura okoline	T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6,T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kabelaške uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material solenoid coil	PA UP