


Magnetni ventil

VSNC-FT-B52-H-N14-F19A

Broj artikla: 8116384

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Funkcija ventila | 5/2 bistabilan |
| Način aktiviranja | električno |
| Širina | 32 mm |
| Normalni nazivni protok | 1.000 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,15 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak | 1,5 ... 8 bar |
| Konstruktivna struktura | Tanjur - sjedište |
| Funkcija odlaznog zraka | može se prigušiti |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Odgovara normi | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Ručno pomoćno aktiviranje | s dodirrom |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Opskrba zrakom upravljanja | interno |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Overlap | Underlap |
| Vrijeme preklapanja | 435 ms |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Parametri svitka | Potražite elektromagnetsku svitak, morate ga naručiti zasebno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medija | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 613 g |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom |
| Priključak, otvor za disanje | nije obuhvaćeno |
| Pneumatski priključak 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | NAMUR slika priključka |
| Pneumatski priključak 3 | 1/4 NPT |
| Pneumatski priključak 4 | NAMUR slika priključka |
| Pneumatski priključak 5 | 1/4 NPT |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje |
| Material screws | Čelik, pocinčan |