


Beskontaktni prekidač SDBF-FCS-1L-NU-K-N-M8

Broj artikla: 8117066

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---------------------------------|
| Oblik | Izvedba u bloku |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Mjerna veličina | Pozicija |
| Princip mjerenja | magnetootporno |
| Temperatura okoline | -4 ... 176 °F |
| Uklopni izlaz | NPN |
| Funkcija sklopnog elementa | Uklopnik |
| Uklopno vrijeme | 4 μs |
| Maks. izlazna struja | 500 mA |
| Maks. uklopna snaga DC | 12 W |
| Pad napona | 1 V |
| Otpornost na kratki spoj | da |
| Područje pogonskog napona DC | 6 ... 24 V |
| Zaštita od zamjene polova | da |
| Električni spoj 1, tip konektora | Cable with socket |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 3 |
| Odlazni smjer, priključak | uzduž |
| Boja, kabelski plašt | sivo |
| Material cable sheath | PVC |
| Vrsta pričvršćenja | Sa setom za prilagodbu |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Boja, kućište | transparentno |
| Material housing | PA |
| Indikacija stanja sklapanja | LED |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -4 ... 176 °F |
| Mehanička zaštita | IP67 NEMA 4 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |