

Solenoidni svitak VACC-S18-120-K4-3U-NM4ME

Broj dijela: 8118173

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Vrsta aktiviranja | električni |
| Položaj montaže | po želji |
| Indikator položaja prekidača | ne |
| Radnog ciklusa | 100% |
| Klasa izolacije | H |
| Parametri zavojnice | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA 230 V DC: 12,0 W. |
| Dopuštene fluktuacije napona | -15 % / +10 % |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Db (BR) EPL Gb (BR) |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (BR) Zona 21 (BR) |
| Tijelo za izdavanje certifikata | INMETRO DNV 19.0135X |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin | Ex eb mb IIC T4 Gb |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina | Ex tb IIIC T120 ° C Db |
| Temperatura okoline Ex | T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ + 40 °C |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Klasa zaštite | IP66 |
| Težina proizvoda | 580 g |
| Električni priključak | Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |