

# Magnetni svitak VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME

Broj artikla: 8118316

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Osigurač interni	Osigurač
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, snaga 3,5 VA
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Mjesto izdavanja certifikata	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex e mb IIC T5, T6
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Ex temperatura okoline	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP66
Težina proizvoda	580 g
Električni priključak	Priključni ormarić, navoj kableske uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno