

Magnetni svitak VACC-S18-120-K4-3U-KS4ME

Broj artikla: 8118319

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Način aktiviranja | električno |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Indikacija sklopnog položaja | ne |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Klasa izolacije | H |
| Parametri svitka | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga 12 VA 230 V DC: 12 W |
| Dozvoljena kolebanja napona | -15 % / +10 % |
| Odobrenje Ex-zaštite izvan EU | EPL Db (KR) EPL Gb (KR) |
| Mjesto izdavanja certifikata | 22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - plin | Ex e mb IIC T4 |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina | Ex tD A21 IP66 T120°C |
| Ex temperatura okoline | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Mehanička zaštita | IP66 |
| Težina proizvoda | 580 g |
| Električni priključak | Priključni ormarić, navoj kabelaške uvodnice M20x1,5 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |