

# Solenoidni svitak VACC-S18-120-K4-2U-KS4ME

Broj dijela: 8118320

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Vrsta aktiviranja                               | električni   |
| Položaj montaže                                 | po želji   |
| Indikator položaja prekidača                    | ne   |
| Radnog ciklusa                                  | 100%   |
| Klasa izolacije                                 | H  |
| Parametri zavojnice                             | 110 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA<br>110 V DC: 12,0 W. |
| Dopuštene fluktuacije napona                    | -15 % / +10 %  |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)                             |
| Zaštita od eksplozije                           | Zona 1 (KR)<br>Zona 21 (KR)                            |
| Tijelo za izdavanje certifikata                 | 22-AV4BO-0256X<br>22-AV4BO-0257X                       |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin               | Ex e mb IIC T4   |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina            | Ex tD A21 IP66 T120 °C                                 |
| Temperatura okoline Ex                          | T4, T120 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ + 40 °C                     |
| LABS sukladnost                                 | VDMA24364 zona III                                     |
| Klasa zaštite                                   | IP66   |
| Težina proizvoda                                | 580 g  |
| Električni priključak                           | Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5        |
| Napomena o materijalima                         | U skladu s RoHS  |