

Magnetni svitak VACC-S13-18-K4-1U-NE4ME

Broj artikla: 8118329

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	H
Parametri svitka	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA
Dozvoljena kolebanja napona	-15 % / +10 %
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Mjesto izdavanja certifikata	GYJ17.1235X
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Ex temperatura okoline	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Priključni ormarič, navoj kabelaške uvodnice M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno