

Čeljust za hvatanje DHAS-GG-B18-16-A1

Broj dijela: 8119108

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	16 mm
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	za mikrotitarske ploče
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	24.4 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem M3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Čeljusti za hvatanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal cilindrični klin	Opružni čelik