

Planarna površinska portalna platforma YXCF-1-B

Broj dijela: 8122266

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Potrebna ravnomjernost površina uzgoja | 0.1 mm/m |
| Položaj montaže | horizontalno |
| Konstruktivna struktura | Sustav planarnog portala s električnim i pneumatskim pogonskim modulima |
| Radnog ciklusa | 100% |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 90 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | 5 °C...45 °C |
| Interval održavanja | 2500 km |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal adapterske ploče | Anodizirani aluminij |
| Materijal nosača za montažu | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijalni energetske lanci | PA ojačan |