


Blok razdjelnika-SET VABS-C12-6-S

Broj dijela: 8122790

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	13 mm
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Smjer spajanja bočno
Maksimalni broj položaja ventila	Moguća izvedba prema zahtjevima kupca
Radni tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 1]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	maksimalna veličina čestica 5 µm
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	5 °C...50 °C
Težina proizvoda	3 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 2	za crijevo unutarnjeg Ø 4 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	PBT