


# Spojni vod NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Broj artikla: 8122832

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	1
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	2 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja Switching output
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Cable with socket
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Plug pattern HP
Električni spoj 1, broj pinova/žica	2
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	2
Električni spoj 1, tip ugradnje	Push-pull with interlock against unintentional pulling
Električni spoj 2, funkcija	Opskrba naponom Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	2 pojedinačne žice
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	2
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	2
Područje pogonskog napona DC	0 ... 24 V
Shielding	ne
Uputa za pogon	Operate only with external power reduction
Duljina kabela	0,3 m
Svojstvo vodiča	Za statičke namjene
Radijus savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 11 mm
Promjer kabela	0,96 mm
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material housing	PEEK
Boja, kućište	sivo
Material insulation	PVC