

Spojnica EAMC-19-20-5-9

Broj dijela: 8126386

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	5 mm
Montažni promjer 2	9 mm
Izvedbena veličina	19
Nazivna duljina	20 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.38 kgmm ²
Prenosivi moment	1.1 Nm
Težina proizvoda	9 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS