

Spojni kabel NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1

Broj dijela: 8126918

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	bez držača znaka
Težina proizvoda	1900 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Traka utikača i utičnice
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	RJ45 i utičnica 12 polova, 2 reda
Električni priključak 1, broj pinova / žica	20
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	14
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	okruglo
Električni priključak 2, vrsta priključka	Hibridni konektor
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, broj pinova / žica	17
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	14
Električni priključak 2, vrsta montaže	zavrtnuto
Područje pogonskog napona DC	0 V...24 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	11.7 A
Otpor prenapona	6 kV
Zaštita	ne
Duljina kabela	15 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	130 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	130 mm
Promjer kabela	8 mm
Tolerancija promjera kabela	± 1 mm
Struktura kabela	4 x (1 x 0,128 mm ²) + 10 x 0,128 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.128 mm ²

Svojstvo	Vrijednost
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	0 °C...40 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Crvena
Materijal izolacijske čahure	PP