

# Držač CAFM-D4-W

Broj artikla: 8127358

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	216 mm
Visina	97 mm
Duljina	345 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	749 g
Vrsta pričvršćenja	Threaded
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting bracket	Čelik obložen prahom