


Spojka EAMC-67-80-32-32-U

Broj artikla: 8134829

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	32 mm
Promjer 2 prihvata	32 mm
Veličina	67
Nazivna duljina	80 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	326 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	180 Nm
Težina proizvoda	490 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno