


Pneumatski ventil

VOGM-FD100-M33E-M-F90

Broj artikla: 8141658

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Sub-base valve Membranski ventil predupravljeni klipni dosjedni ventil
Način aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Funkcija ventila	Proportional 3/3-way valve
Način funkcioniranja	jednoradni
Operating pressure MPa	0,14 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	1,4 ... 8 bar
Operating pressure	20,3 ... 116 psi
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Pneumatski priključak	Sub-base design, airing
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura medija	-40 ... 80 °C
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Normalni nazivni protok	1.240 l/min
C vrijednost	5,58 l/sbar
b-vrijednost	0,214
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material screws	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material spring	Opružni čelik
Težina proizvoda	1.560 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju