


Prijenosnik EMGA-60-P-G8-EAS-60

Broj artikla: 8141735

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Zračnost zakretanja	0,17 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	8:1
Maks. brzina vrtnje pogona	13.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	18 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,088 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	29 Nm
Maks. stupanj djelovanja	97 %
Krutost na zakretanje	2,4 Nm/arcmin
Težina proizvoda	900 g
Sučelje prigona - gonjena strana	60H 60P
Materijal - napomena	RoHS sukladno