


# Mjenjač EMGA-60-A-G8-60P

Broj dijela: 8141738

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Povratak	0.27 deg
Vrsta zupčanika	Kutni zupčanik
Omjer prijenosa	8:1
Maksimalna brzina vožnje	13000 rpm
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	18 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.243 kgcm <sup>2</sup>
Maksimalni izlazni moment	29 Nm
Maksimalna učinkovitost	93 %
Torzijska krutost	1.6 Nm/arcmin
Težina proizvoda	1700 g
Sučelje izlaz mjenjača	60G
Sučelje zupčanika	60p
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS