

# Dvostruka nazuvica NPFC-DS-G18-G18-M

Broj artikla: 8142583

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                     |
|---|--|
| Material threaded fitting                         | Poniklani mesing                               |
| Veličina pakiranja                                | 10   |
| Pogonski tlak                                     | -0,95 ... 10 bar                               |
| Pogonski medij                                    | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK                    | 1 - niska otpornost na koroziju                |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B2-L                                 |
| Temperatura okoline                               | -10 ... 60 °C                                  |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 1 | 10,55 Nm                                       |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 2 | 10,55 Nm                                       |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja          | ± 20 %   |
| Težina proizvoda                                  | 9,94 g   |
| Pneumatski priključak 1                           | G1/8   |
| Pneumatski priključak 2                           | G1/8   |
| Materijal - napomena                              | RoHS sukladno                                  |
| Material seals                                    | PVC  |