

Redukcijska nazuvica NPFC-RS-G18-M5-MF

Broj artikla: 8142593

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Material threaded fitting | Poniklani mesing |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 1 | 10,55 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Težina proizvoda | 8,32 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | M5 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | PVC |