

# Redukcijska nazuvica NPFC-RS-G1-G12-MF

Broj artikla: 8142601

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Material threaded fitting                         | Poniklani mesing                                |
| Veličina pakiranja                                | 10  |
| Pogonski tlak                                     | -0,95 ... 10 bar                                |
| Pogonski medij                                    | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK                    | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B2-L                                  |
| Temperatura okoline                               | -10 ... 60 °C                                   |
| Nominal tightening torque, pneumatic connection 1 | 62,5 Nm   |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja          | ± 20 %  |
| Težina proizvoda                                  | 134,79 g  |
| Pneumatski priključak 1                           | G1  |
| Pneumatski priključak 2                           | G1/2  |
| Materijal - napomena                              | RoHS sukladno                                   |
| Material seals                                    | PVC   |