


Elektrika-priklapanje

VABA-S6-1-PT

Broj artikla: 8152353

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od zamjene polova	Separate for PS and PL
Maks. broj ventilskih mjesta	16
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	32
Baud brzina	38,4 kbit/s
Intrinsic current consumption at nominal operating voltage for electronics/sensors	Typically 30 mA
Intrinsic current consumption at nominal operating voltage load	Typically 30 mA
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Preostala valovitost	4 Vss
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Težina proizvoda	690 g
IO spoj, tehnika priključka	Uređaj 5-polni
IO spoj, protokol	Device V 1.1
IO spoj, modus komunikacije	COM2 (38,4 kBaud)
IO spoj, tip porta	Device B
IO spoj, broj portova	Device 1
IO spoj, širina procesnih podataka OUT	Device 1-4 Byte
IO spoj, minimalno vrijeme ciklusa	Device 3,2 ms
Maks. duljina voda	20 m
Tipovi komunikacije	IO-Link
Nazivni presjek vodiča	1 mm ²
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover	Aluminijski tlačni lijev