


Komplet za priključak DADG-AK-G8-12-80

Broj artikla: 8152378

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	12
Hod	80 mm
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Operating pressure	14,5 ... 116 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Tightening torque tolerance	± 10 %
Maks. pritezni moment, pneumatski priključak 1	0,7 Nm
Težina proizvoda	16,9 g
Pneumatski priključak	M5
Material adapter	Epoksidna smola
Material seals	NBR
Material screws	Obloženi čelik