


Plastično crijevo PUN-H-F-4X0,75-TBL

Broj dijela: 8153382

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	4 mm
radijus savijanja relevantan za protok	16 mm
Unutra-Ø	2.6 mm
Min. radijus savijanja	8 mm
Informacije o aplikaciji	Crijevo bez tiska Na bazi TPE-U etera
Svojstva crijeva	Suitable for energy chains
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: radni tlak ovisan o temperaturi, vidi dijagram, maks. 0,3 MPa na 0 - 60 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] Voda (tekuća, bez leda)
Materijal za ispitivanje požara	UL94 HB
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Kvaliteta hrane	vidi izjavu o sukladnosti
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda po dužini	0.0084 kg/m
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 4 mm za utičnu nazivicu unutarnje Ø 3 mm sa preklopnom maticom
boja	prozirno plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)