

# Plastično crijevo PUN-H-F-12X2-BL

Broj dijela: 8153410

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost   |
|--|--|
| Vanjski Ø                              | 12 mm  |
| radijus savijanja relevantan za protok | 62 mm  |
| Unutra-Ø                               | 8 mm   |
| Min. radijus savijanja                 | 33 mm  |
| Informacije o aplikaciji               | Crijevo bez tiska<br>Na bazi TPE-U etera   |
| Svojstva crijeva                       | Suitable for energy chains   |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                |
| Radni tlak ovisan o temperaturi        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                |
| Napomena o radnom tlaku                | Voda: radni tlak ovisan o temperaturi, vidi dijagram, maks. 0,3 MPa na 0 - 60 °C |
| Operativni medij                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]<br>Voda (tekuća, bez leda)   |
| Materijal za ispitivanje požara        | UL94 HB  |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364-B2-L   |
| Klasa čiste sobe                       | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1      |
| Kvaliteta hrane                        | vidi izjavu o sukladnosti  |
| Temperatura okoline                    | -35 °C...60 °C   |
| Težina proizvoda po dužini             | 0.0723 kg/m  |
| Pneumatski priključak                  | za utični priključak, vanjski Ø 12 mm  |
| boja                                   | plava  |
| Tvrdoća po Shoreu                      | D 52 +/-3  |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS  |
| Materijalno crijevo                    | TPE-U (PU)   |