

Solenoidni svitak VACC-S13-18-K4-2U-KS4ME

Broj dijela: 8156760

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	110 V DC: 1,8 W. 110 V AC: 40/65 Hz, snaga 1,8 VA
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (KR) Zona 21 (KR)
Tijelo za izdavanje certifikata	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Temperatura okoline Ex	T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ + 60 °C T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ + 60 °C T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ + 50 °C
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Težina proizvoda	330 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS