

Paralelni komplet EAMM-U-145-D100-150A-188-S1

Broj artikla: 8157284

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	145
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	2.255 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi okretni moment	50 Nm
Težina proizvoda	11.500 g
Kod sučelja, pogon	D100B
Cod sučelja, Motor in	140A 150A
Materijal - napomena	RoHS sukladno