


Priključna ploča VMPA1-AP-4-EMM-8-SK

Broj dijela: 8157743

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	42 mm
duljina	107.3 mm
Mjera rastera	10.5 mm
Maksimalni broj položaja ventila	4
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	180 g
Pneumatski priključak 2	M7
Pneumatski priključak 4	M7
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijevani aluminij