

Jedinica za vođenje EAGF-P2-KF-60-300

Broj artikla: 8158031

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	60
Hod	300 mm
Povratna zračnost	0 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maks. ubrzanje	25 m/s ²
Maks. brzina	1 m/s
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. sila Fy	380 N
Max. sila Fy statička	510 N
Maks. sila Fz	380 N
Max. sila Fz statička	510 N
Maks. moment Mx	20 Nm
Maks. moment Mx statički	27 Nm
Maks. moment My	15 Nm
Maks. moment My statički	20 Nm
Maks. moment Mz	15 Nm
Maks. moment Mz statički	20 Nm
Sila posmaka	3 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	583 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	1.614 g
Prirast težine po 10 mm hoda	17,8 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	17,8 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	31 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	4,3 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje tvrdo kromirano
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material yoke plate	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano