


Držač amortizera DADP-ES-G8-25

Broj dijela: 8159237

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Poluga graničnika
Maksimalna brzina udarca	0.8 m/s
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalna sila udarca	1100 N
Maksimalni moment zatezanja	8.4 Nm
Tolerancija momenta zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	503 g
Vrsta montaže	Via through-hole and centring sleeve
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal poluga	Kovana aluminijska legura
Materijalni vijci	Pocinčani čelik