

Amortizer DYEF-G8-S-M10-Y1

Broj artikla: 8159474

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------|--|
| Veličina | M10 |
| Hod | 1 mm |
| Prigušivanje | P prigušenje bez metalnog fiksnog graničnika |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Prepoznavanje pozicije | bez |
| Maks. naletna brzina | 0,8 m/s |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Duljina prigušivanja | 1 mm |
| Maks. pritezni moment | 3 Nm |
| Maks. primljena energija po hodu | 0,25 J |
| Težina proizvoda | 26 g |
| Vrsta pričvršćenja | s navojnim tuljkom |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material housing | visokolegirani čelik |