

Prekidač blizine SDBF-FDS-1L-NU-K-N-M12

Broj dijela: 8161170

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	Blok konstrukcija
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	magnetootporni
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Temperatura okoline Fahrenheit	-4 °F...176 °F
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Vrijeme uključivanja	1,5 μs
Vrijeme isključivanja	0,5 μs
Maksimalna izlazna struja	1 A
Maks. preklopni kapacitet DC	24 W
Pad napona	0.5 V
Snaga kratkog spoja	ne
Područje pogonskog napona DC	6 V...24 V
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Električni priključak 1, vrsta priključka	Kabel s utičnicom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Smjer izlaznog priključka	poprečno
Boja omotača kabela	Siva
Materijal omotača kabela	PVC
Vrsta montaže	stegnuti
Položaj montaže	po želji
Boja kućišta	crno
Materijal za kućište	PA
Prikaz uklopnog stanja	LED
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-4 °F...176 °F
Klasa zaštite	IP67 NEMA 4
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III