

Prirubni cilindar EFK-12-25-P

Broj artikla: 8612

FESTO

s povratnom oprugom

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	25 mm
Promjer klipa	12 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	50 N