



PE pretvarač PEN-M5

Broj artikla: 8625

FESTO

Pneumatsko-električni pretvarač signala, prekidač za tlak, vakuum i diferencijalni tlak na 2n-priključnoj ploči.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Mjerna veličina	Diferencijalni tlak Relativni tlak
Postupak mjerenja	Pneumatsko-električna diferencijalna tlačna sklopka
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	-1 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. uklopna frekvencija	70 Hz
Maks. izlazna struja	350 mA
Otpornost na kratki spoj	da
Područje pogonskog napona DC	12 ... 30 V
Električni priključak	3-žilno Kabel otvoreni kraj
Duljina kabla	2,5 m
Material cable sheath	PUR
Vrsta pričvršćenja	na montažnom okviru 2n s prolaznim provrtom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	M5
Težina proizvoda	240 g
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material sealing ring	NBR
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Područje namještanja, vrijednosti praga	-0,8 ... 8 bar
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L