


Ventil s valjkom s povratom u praznom hodu LO-3-1/4-B

Broj dijela: 8989

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren monostabilan
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok	600 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/4
Radni tlak	-0.95 bar...10 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za ploču
Nazivna veličina	7 mm
Vrsta poreza	izravno
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	50 N
Težina proizvoda	250 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani aluminij