

# Višeslojna cijev PM-6

Broj artikla: 9087

FESTO

prikladno je za primjenu s QS-utičnim priključcima.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	8 mm
Radius savijanja, mjerodavan za protok	25 mm
Unutarnji promjer	5,2 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 30 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-29 ... 65 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,032 kg/m
Boja	crno
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	Aluminijska legura za gnječenje PE