


Pregradni brzi konektor QCK-M5-PK-3-B

Broj dijela: 9424

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2.4 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	Pregrada
Veličina spremnika	10
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	1.33 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj M5
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 4 mm za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 3 mm s maticom
Materijal spojne matice	Wrought aluminium alloy, anodised
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal matica	Pocinčani čelik
Materijalni konektor	Wrought aluminium alloy, anodised