


Prolazni brzi navojni spoj QCK-1/8-PK-4-B

Broj artikla: 9425

FESTO

Unutarnji navoj s brtvenim prstenom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	3,4 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Bulkhead
Veličina pakiranja	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	3,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm s maticom
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material nut	Čelik pocinčan
Material – connector	Anodised wrought aluminium alloy