

Kuglasti ventil QH-3/4

Broj dijela: 9544

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Vrsta aktiviranja	ručno
Vrsta montaže	Instalacija linije
Normalni nazivni protok	21000 l/min

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	20 mm
Materijal za kućište	Mesing
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	ISO 228-1
Konstruktivna struktura	Kuglasti ventil
Ventil nazivnog tlaka PN	30
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
srednji	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine drugi protočni mediji na zahtjev
Srednja temperatura	-20 °C...150 °C
Težina proizvoda	610 g
Materijalne brtve	FPM PTFE
Materijalna lopta	Mjed, kromiran
Materijalna osovina	Mesing